

Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, mit Lenkrollen, 42 HE, 2000H, 600W, 1200D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10630-021



Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Hohe dynamische Last von 1000 kg mit integrierten Lenkrollen, Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Verkleidungsmaterial: Stahl

Breite: 600mm

Verkleidungsfarbe: Schwarzgrau

Tiefe: 1200mm

Anzahl Verpackungen: 1

Dynamische Belastung: 1000kgf

Verkleidungsfarbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Gestell

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Net Weight: 141.35kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE