


19" Gerätereal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-789



Schroff 19-Zoll-Geräteträger mit 10 kg Tragfähigkeit hilft dem Rack Manager bei der Angleichung von kritischer Ausrüstung im Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Vorsprung min. 26 mm

Einbauhöhe 2 HE

Statische Traglast 15 kg

PRODUKTMERKMALE

Breite: 430mm

Tiefe: 250mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Lichtgrau

Farbcode: RAL 7035

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produkttyp: Fachboden

Typ: Gerätefachboden

Gross Weight: 1.67kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE