


# PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einfach anwendbare Einrast-Funktion

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### SPEZIFIKATIONEN


**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Oberfläche        | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Größe Slot (SS) |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|------------|----------|-----------------|
| WBTUB60BG     | 820735        | Schwarzverzinkung | 92mm      | 19.5mm     | 87mm     | 9 x 19 mm       |
| WBT60UTBRKT   | 820730        | Vorverzinkung     | 92mm      | 19.5mm     | 87mm     | 9 x 19 mm       |

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.