

Wandbefestigungslaschen, UWMB



Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.

MERKMALE

Beschreibung: Montagewinkel für die Wandmontage von UCP-Schränken. Erzeugt einen Abstand von 20 mm zwischen Schrank und Wand.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.

The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure

The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments

Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures

It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall

Four brackets with mounting accessories

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
UWMB11	90.5mm	48mm	10.5mm	Polyester	Wandschränke	Edelstahl 304
UWMB12	88.5mm	52mm	18mm	Polyester	Wandschränke	Polyamid

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.