

# CompacPRO Frontplatte

Die Frontplatte für die CompacPRO-Gehäuse ist mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Frontplatte wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt

## SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30823-227     | 4U           | 63HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-209     | 2U           | 42HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-224     | 3U           | 63HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-284     | 6U           | 84HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-254     | 3U           | 28HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-272     | 4U           | 84HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30823-269     | 4U           | 42HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-257     | 3U           | 42HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-260     | 3U           | 84HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-215     | 2U           | 84HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30823-230     | 6U           | 63HP           | 3mm   | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |

| Table 2/2     |                   |               |         |         |
|---------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| Katalognummer | Behandelte Kanten | EMV-Schirmung | Höhe    | Breite  |
| 30823-227     | Nein              | Nein          | 172.9mm | 345.4mm |
| 30823-209     | Nein              | Nein          | 84mm    | 238.7mm |
| 30823-224     | Nein              | Nein          | 128.4mm | 345.4mm |
| 30823-284     | Nein              | Nein          | 261.8mm | 452.1mm |
| 30823-254     | Nein              | Nein          | 128.4mm | 167.5mm |
| 30823-272     | Nein              | Nein          | 172.9mm | 452.1mm |
| 30823-269     | Nein              | Nein          | 172.9mm | 238.7mm |
| 30823-257     | Nein              | Nein          | 128.4mm | 238.7mm |
| 30823-260     | Nein              | Nein          | 128.4mm | 452.1mm |
| 30823-215     | Nein              | Nein          | 84mm    | 452.1mm |
| 30823-230     | Nein              | Nein          | 261.8mm | 345.4mm |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Montagesatz zur Befestigung einer Rückwand und einer Frontplatte ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**