

Einrastbarer Kabelmanagement-Fingersatz

KATALOGNUMMER

24630-057



Die handmontierbaren Kabelfinger sorgen für einen optimalen Kabelradius und verhindern Beschädigungen oder Brüche, indem sie einen angemessenen Kabelbiegeradius sicherstellen. Die flexiblen T-förmigen Strukturen schützen die Kabel, sodass das strukturierte Verkabelungssystem unbeschädigt und voll funktionsfähig bleibt.

MERKMALE

T-förmige Kabelfinger, die ohne Schrauben direkt auf die 19"-Plattenprofile montiert werden können, ermöglichen ein einfaches und sauberes Management von Kupfer- und Glasfaserkabeln, usw.

Jede 5-Finger-Einheit kann individuell, je nach Anforderungen an das Kabelmanagement, auf den 19"-Ständer eingerastet werden

The cable fingers protrude 81,5mm from the 19" upright, benötigt daher eine Mindestaussparung von ~82 mm

Fingerabstände von 36,45 mm für Verkabelung mit hoher Dichte

Funktioniert nur mit Datacom 19"-Ständern / Plattenprofilen mit aufgedruckter HE-Höhenidentifikation - 24630013, 24630014 und 24630015

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Kabelhalter

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Fingerkit

Material: PVC

Farbe: Schwarz

Anzahl Verpackungen: 20

Net Weight: 1.98kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einfaches Snap-in-Kit für das Kabelmanagement ermöglicht es den Kunden, den Kabelfingerkanal mit kleineren Einheiten zu bauen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE