

# Netzanschlussleitung



Das nVent SCHROFF-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen. Sie sind flexibel einsetzbar und passen für unterschiedliche Anwendungen wie Lüfter, Schrankleuchten usw., industrielle PC-Anschlüsse, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Systeme.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Anwendungsbereiche: Ventilator, Schrankleuchten, Industrielle PC-Anschlüsse, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Systeme

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Kabel

Table 1/2

| Katalognummer | Eingangssteckverbinder | Ausgangsanschluss | Länge  | Anzahl Verpackungen | Farbe   | Steckverbinder typ |
|---------------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|
| 62150-191     | SCHUKO/UTE             | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Schwarz | Gerade             |
| 60704-020     | SCHUKO/UTE             | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Grau    | Angewinkelt        |
| 60103-131     | SCHUKO/UTE             | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Grau    | Gerade             |
| 60110-361     | IEC C14                | IEC C13           | 1000mm | 1                   | Schwarz | Gerade             |
| 60197-053     | IEC C14                | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Schwarz | Gerade             |
| 60110-360     | IEC C14                | IEC C13           | 500mm  | 1                   | Schwarz | Gerade             |
| 60103-137     | BS = British Standard  | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Schwarz | Gerade             |

| Katalognummer | Eingangssteckverbinder | Ausgangsanschluss | Länge  | Anzahl Verpackungen | Farbe   | Steckverbinder typ |
|---------------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|
| 60103-141     | US = US-Standard       | IEC C13           | 2500mm | 1                   | Schwarz | Gerade             |

Table 2/2

| Katalognummer | Material |
|---------------|----------|
| 62150-191     | PVC      |
| 60704-020     | PVC      |
| 60103-131     | PVC      |
| 60110-361     | PVC      |
| 60197-053     | PVC      |
| 60110-360     | PVC      |
| 60103-137     | PVC      |
| 60103-141     | PVC      |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**