

# MTCA.4 Frontplatte



AdvancedTCA Frontplatte (Edelstahl) für Textildichtung. Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet

Frontplatte kann angeschraubt werden und stützt sich an der Führungsschiene ab

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Produktfamilie:</b> | AdvancedMC  |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Typ:</b>            | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Material:</b>       | Edelstahl   |
| <b>EMV-Schirmung:</b>  | Ja          |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe  | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 20849-214     | 170mm | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Roh               |

| Katalognummer | Höhe    | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 20849-213     | 95mm    | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Roh               |
| 21850-102     | 84.68mm |                | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Roh               |
| 21850-103     | 84.68mm |                | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Roh               |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Tiefe | Breite  |
|---------------|----------------------|-------|---------|
| 20849-214     | Roh                  | 0.6mm | 8.8mm   |
| 20849-213     | Roh                  | 0.6mm | 8.8mm   |
| 21850-102     | Roh                  | 1mm   | 18.96mm |
| 21850-103     | Roh                  | 1mm   | 28.98mm |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**