

PropacPRO Tischgehäuse, ungeschirmt



Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau

Lüftungsschlitze im Bodenblech

Nachrüstbare EMV-Abschirmung

Vorbereitet für Erdung

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

- Produkttyp:** Gehäuse
- Typ:** Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
- Produktfamilie:** PropacPRO

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm

Table 1/2

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
14576-465	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	289mm
14576-241	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-169	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-463	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	289mm
14576-467	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	289mm
14576-143	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-123	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-043	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	111mm
14576-167	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-023	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	111mm
14576-125	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-243	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-223	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-121	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
14576-145	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-269	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-041	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	111mm
14576-245	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-165	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-045	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	111mm

Table 2/2

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
14576-469	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	289mm
14576-247	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-103	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-221	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-267	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-141	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-161	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
14576-163	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm
14576-021	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	111mm
14576-265	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	200mm
14576-101	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-101	Nein (nachrüstbar)	Passiviert, Pulverbeschichtet	155.5mm

Table 1/2

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite
14576-465	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-241	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-169	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-463	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-467	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-043	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-167	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-023	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-121	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-269	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-041	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-045	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite
---------------	----------	-----------	----------------	--------

14576-469	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-247	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-103	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm
14576-221	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-267	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-141	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm
14576-161	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-021	Aluminium	IP20	25kg	257mm
14576-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm
14576-101	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gehäuse, 2 HE mit Seitenwand für Aufstellgriff auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE