

Varistar CP Bodenblech mit Kabeleinführung

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.



MERKMALE

Montage von außen

Ausbruch hinten

60 mm tief

Kabeldurchführung mit IP 55/EMV-Dichtung

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode |
|---------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-645 | 600mm | 1000mm | | 1 | | |
| 21630-649 | 800mm | 800mm | | 1 | | |
| 21630-835 | 800mm | 1000mm | | 1 | | |
| 21630-829 | 600mm | 1000mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-831 | 600mm | 1200mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-644 | 600mm | 900mm | | 1 | | |
| 21630-826 | 600mm | 600mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-834 | 800mm | 900mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-701 | 600mm | 900mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode |
|---------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-646 | 600mm | 1100mm | | 1 | | |
| 21630-653 | 800mm | 1200mm | | 1 | | |
| 21630-700 | 600mm | 800mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-833 | 800mm | 800mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-827 | 600mm | 800mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-650 | 800mm | 900mm | | 1 | | |
| 21630-699 | 600mm | 600mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-698 | 600mm | 300mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-832 | 800mm | 600mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-828 | 600mm | 900mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-651 | 800mm | 1000mm | | 1 | | |

Table 2/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode |
|---------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-710 | 800mm | 1200mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-652 | 800mm | 1100mm | | 1 | | |
| 21630-642 | 600mm | 600mm | | 1 | | |
| 21630-707 | 800mm | 900mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-837 | 800mm | 1200mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-708 | 800mm | 1000mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-830 | 600mm | 1100mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-706 | 800mm | 800mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-643 | 600mm | 800mm | | 1 | | |
| 21630-705 | 800mm | 600mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-836 | 800mm | 1100mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-709 | 800mm | 1100mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-704 | 600mm | 1200mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-648 | 800mm | 600mm | | 1 | | |
| 21630-703 | 600mm | 1100mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-647 | 600mm | 1200mm | | 1 | | |
| 21630-702 | 600mm | 1000mm | | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 |

Table 1/2

| Katalognummer | Entspricht | Oberfläche | Passt zu |
|---------------|------------|------------|----------|
|---------------|------------|------------|----------|

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| 21630-645 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-649 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-835 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-829 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-831 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-644 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-826 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-834 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-701 | | | |
| 21630-646 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-653 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-700 | | | |
| 21630-833 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-827 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-650 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-699 | | | |
| 21630-698 | | | |
| 21630-832 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-828 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-651 | | Feuerverzinkt | |

Table 2/2

| Katalognummer | Entspricht | Oberfläche | Passt zu |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 21630-710 | | | |
| 21630-652 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-642 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-707 | | | |
| 21630-837 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-708 | | | |
| 21630-830 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-706 | | | |
| 21630-643 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-705 | | | |
| 21630-836 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Feuerverzinkt | Varistar CP |
| 21630-709 | | | |
| 21630-704 | | | |

| Katalognummer | Entspricht | Oberfläche | Passt zu |
|---------------|------------|---------------|----------|
| 21630-648 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-703 | | | |
| 21630-647 | | Feuerverzinkt | |
| 21630-702 | | | |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE