

# Varistar CP Seismic Socket

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



## MERKMALE

2 Trägerleisten, St, 10 mm, seitlich

Erdbebensichere dynamische Belastungskapazität von 500 kg

Höhe 103 mm

2 Abdeckungen, St, 10 mm, Front- und rückseitig

NEBS konform, Erdbebenfestigkeit bis (zu) Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg, Befestigungslöcher für Bodenmontage.

Zugang vorne und hinten möglich.

## SPEZIFIKATIONEN

**Statische Last:** 400kg  
**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellsockel  
**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-112	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-114	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Typ	Passt zu
21630-112	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-110	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-113	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-117	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-114	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-116	Pulverbeschichtet	800mm	Sockel	Varistar CP
21630-111	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP
21630-115	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**