

VMEbus J1 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J1 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt

Elektronisch-automatisches Daisy Chain (EDC)

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Systemslot | Breite Slot |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23001-001 | Rückwandplatine | 1 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-021 | Rückwandplatine | 21 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |

| Katalognummer | Produkttyp | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Systemslot | Breite Slot |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23001-020 | Rückwandplatine | 20 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-018 | Rückwandplatine | 18 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-017 | Rückwandplatine | 17 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-015 | Rückwandplatine | 15 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-012 | Rückwandplatine | 12 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-010 | Rückwandplatine | 10 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-009 | Rückwandplatine | 9 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-008 | Rückwandplatine | 8 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-007 | Rückwandplatine | 7 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-006 | Rückwandplatine | 6 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-005 | Rückwandplatine | 5 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-004 | Rückwandplatine | 4 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-003 | Rückwandplatine | 3 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |
| 23001-002 | Rückwandplatine | 2 | 3U | VMEbus, J1, mit EDC | Slot 1 links | 4HP |

Table 2/2

| Katalognummer | Steckverbinder typ | Typ Stromsteckverbinder | Versorgungs-Steckverbinder typ | Höhe | Breite | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| 23001-001 | DIN 41612, C96 | Fastons 6,3 x 0,8 mm | | 128.5mm | 20.2mm | 1 |
| 23001-021 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 425.3mm | 1 |
| 23001-020 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 405mm | 1 |

| Katalognummer | Steckverbinder typ | Typ Stromsteckverbinder | Versorgungs-Steckverbinder typ | Höhe | Breite | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| 23001-018 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 364.3mm | 1 |
| 23001-017 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 341.4mm | 1 |
| 23001-015 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 303.4mm | 1 |
| 23001-012 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 242.4mm | 1 |
| 23001-010 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 199.2mm | 1 |
| 23001-009 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 181.4mm | 1 |
| 23001-008 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 161.1mm | 1 |
| 23001-007 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 140.8mm | 1 |
| 23001-006 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 120.5mm | 1 |
| 23001-005 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 100.2mm | 1 |
| 23001-004 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 79.8mm | 1 |
| 23001-003 | DIN 41612, C96 | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 128.5mm | 59.7mm | 1 |
| 23001-002 | DIN 41612, C96 | Fastons 6,3 x 0,8 mm | MicroMatch, 8-polig | 128.5mm | 39.1mm | 1 |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE