

System 3000 U-Schiene



MERKMALE

Medium-Duty-U-Schiene zur Verwendung mit Trägerklammern der Serie 3000

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Lochgröße (HS)
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	X	A	B
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

