

# Gewindestift



## MERKMALE

Zugeschnittene Stücke Gewindestange

## SPEZIFIKATIONEN


**Qualitätsklasse:** 4.6  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt  
**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| 051M10025     | 400345        | M10               | 25mm      |
| 051M8025      | 400336        | M8                | 25mm      |
| 051M8040      | 400337        | M8                | 40mm      |
| 051M10040     | 400346        | M10               | 40mm      |
| 051M8060      | 400338        | M8                | 60mm      |
| 051M10060     | 400347        | M10               | 60mm      |
| 051M8070      | 593465        | M8                | 70mm      |
| 051M10080     | 400349        | M10               | 80mm      |
| 051M8080      | 400340        | M8                | 80mm      |
| 051M10090     | 593505        | M10               | 90mm      |
| 051M8100      | 400342        | M8                | 100mm     |
| 051M10100     | 400351        | M10               | 100mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| 051M10150     | 593516        | M10               | 150mm     |
| 051M8150      | 593477        | M8                | 150mm     |
| 051M8120      | 593476        | M8                | 120mm     |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

