We connect and protect

Varistar CP Schrankgestell, mobil 38 HE, 1800 H, 800 B, 900 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-225

W	D	Xf	Xr	C
800	600	50	50	500
800	800	50	50	700
800	900	50	50	800
800	1000	50	50	900
800	1100	50	50	1000
800	1200	50	50	1100



Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration. Für mobile Anwendungen

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

PRODUKTMERKMALE

- Höhe Gestell: 38U
- Höhe: 1800mm
- Breite: 800mm
- Tiefe: 900mm
- Anzahl Verpackungen: 1
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbcode: RAL 7021
- Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-3
- Dynamische Belastung: 1000kg
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 40.375kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.