

# Varistar CP Seitenwand, Mit Schnellverschluss und Schloss, 2 (Stück), RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 1100 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-074**



Seitenwände (2 Stück) mit Schnellverschluss ohne Erdungssatz für Varistar CP-Schränke.

### MERKMALE

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

Inklusive Sicherheitsschloss-Satz

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 52U

Höhe: 2450mm

Tiefe: 1100mm

Anzahl Verpackungen: 2

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Typ: Seitenwand, Schnellentriegelung

Net Weight: 55.137kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**