

Kompressionshülse



MERKMALE

Verzinkt für Korrosionsschutz

Geglühtes Kupfer erleichtert den Crimpvorgang

Enthält einen Festanschlag für die korrekte Positionierung der Kabel innerhalb der Hülse

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Leitergröße | Länge (L) | Werkzeugtyp |
|---------------|-----------------|-----------|--|
| A2314J | Volldraht Nr. 9 | 36.5mm | SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich |
| A2364J | Volldraht Nr. 8 | 36.5mm | SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich |
| A2363J | Volldraht Nr. 6 | 36.5mm | SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Jede Hülse nimmt an einem Ende 3/16" Kabelverseilung auf. Das andere Ende der Hülse nimmt die in der obigen Tabelle angegebenen Leiterquerschnitte auf.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE