

Luftleitblech ohne Frontplatte



Der Luftleitblech ohne Teilfrontplatte kann mit einer Frontplatte kombiniert werden, die die komplette Breite abdeckt. Es deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Luftleitbleche verhindern einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Slots

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

SPEZIFIKATIONEN

- Produkttyp:** Luftschoottblech
- Material:** Aluminium
- Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ:** Ohne Frontplatte

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe | Breite Gestell | Passt zu |
|---------------|--------------|---------------------|-------|----------------|---------------------------|
| 34562-827 | 6U | 1 | 220mm | 4HP | Baugruppenträger, Gehäuse |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe | Breite Gestell | Passt zu |
|---------------|--------------|---------------------|-------|----------------|---------------------------|
| 34562-823 | 3U | 1 | 160mm | 4HP | Baugruppenträger, Gehäuse |
| 34562-826 | 6U | 1 | 160mm | 4HP | Baugruppenträger, Gehäuse |
| 34562-824 | 3U | 1 | 220mm | 4HP | Baugruppenträger, Gehäuse |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE