


Frontplatte, ungeschirmt, Ausbruch für Koaxial-Steckverbinder, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

KATALOGNUMMER

30118-355



Aluminium, 2,5 mm, eloxierte Frontplatte, leitend, ungeschirmte Ausführung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

3 HE, 4 TE

Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff
Zubehörtyp: Frontplatte
Befestigung: Anschraubbare Front
EMV-Schirmung: Nein
Material: Aluminium
Frontbeschichtung: Eloxiert
Oberfläche Rückseite: Leitend
Behandelte Kanten: Nein
Höhe Gestell: 3U
Höhe (H): 128.4mm
Breite Gestell: 4HP
Breite (W): 19.98mm
Tiefe (D): 2.5mm
Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
Anzahl Verpackungen: 1
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Net Weight: 0.013kg

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE