

Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, nicht perforiert



Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz.
Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF
und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 30

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Material: | Aluminium; Stahl |
| Typ: | Desktop |
| Produktfamilie: | Interscale |
| Schutzart: | IP30 |
| Farbcode: | RAL 7016 |
| Produkttyp: | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe | Anzahl Verpackungen | Breite | Tiefe | Kühlung | Farbe |
|---------------|---------|---------------------|---------|----------|------------------|---------------|
| 14820-133 | 43.7mm | 1 | 132.6mm | 132.6mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-297 | 88.1mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-255 | 88.1mm | 1 | 221mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-295 | 88.1mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-154 | 43.7mm | 1 | 221mm | 177mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-375 | 132.6mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-254 | 88.1mm | 1 | 221mm | 177mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-155 | 43.7mm | 1 | 221mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-395 | 132.6mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-134 | 43.7mm | 1 | 133mm | 177mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-195 | 43.7mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-175 | 43.7mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-275 | 88.1mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-397 | 132.6mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |
| 14820-197 | 43.7mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Nicht perforiert | Anthrazitgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche |
|---------------|---------------------------------------|
| 14820-133 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-297 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-255 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-295 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-154 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-375 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-254 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-155 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-395 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-134 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-195 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-175 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-275 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-397 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |
| 14820-197 | Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE