

# LHX+ Steuereinheit



Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.

## MERKMALE

Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerfunktionen mit dem zusätzlichen Wassersteuerungspaket

Separates, kompaktes 19 Zoll Steuergerät ohne lose Drähte im oberen Gehäuseteil

Deutlich gekennzeichnete Plug & Play-Sensoranschlüsse

## SPEZIFIKATIONEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Höhe Gestell:</b> | 2U            |
| <b>Produkttyp:</b>   | Steuereinheit |
| <b>Material:</b>     | Stahl         |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe | Tiefe | Passt zu              | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|
| 23130-668     | 88mm | 220mm | Varistar, Varistar CP | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 23130-664     | 88mm | 220mm | Varistar, Varistar CP | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche         | Eingangsspannung AC | Breite  |
|---------------|--------------------|---------------------|---------|
| 23130-668     | Aluminium verzinkt | 230V                | 439.5mm |
| 23130-664     | Aluminium verzinkt | 100 – 260V          | 439.5mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionale lokale Anzeige.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE