

Steckdosenleiste, UTE, mit Wieland® Anschluss



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Ausgang mit UTE-Buchsen

Horizontale oder vertikale Montage

Einbauhöhe 1 HE

Gemäß NFC 61-303

Einbauhöhe 1 HE

Gemäß NFC 61-303

SPEZIFIKATIONEN

Länge:	438.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Produkttyp:	Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
---------------	------------	----------------	-------------------------	-------------	----------	---------------------

60110-357	UTE	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-356	UTE	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-346	UTE	8	Nein	230V		1
60110-355	UTE	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-348	UTE	8	Nein	230V		1
60110-347	UTE	8	Nein	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Farbe	Tiefe	Oberfläche
60110-357	Rot	44mm	Eloxiert
60110-356	Schwarz	44mm	Eloxiert
60110-346	Weiß	44mm	Eloxiert
60110-355	Weiß	44mm	Eloxiert
60110-348	Rot	44mm	Eloxiert
60110-347	Schwarz	44mm	Eloxiert

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE