


# Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**29714-033**



### CARACTERÍSTICAS

19" montable aire/líquido intercambiador de calor con ventilador

Ventiladores fáciles de reemplazar sin desmontar el intercambiador de calor

Alimentación de refrigerante desde arriba o abajo

Certificado UL

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Cantidad de ventiladores: 2

Tensión de entrada de CA: 100 – 115V

Cantidad del paquete: 1

Tensión de alimentación: 115V min

Fuente de alimentación redundante: No

Alimentación de refrigerante: Abajo

Dirección del flujo de aire: De delante hacia arriba

Fondo: 500mm

Altura: 266mm

Familia de productos: Enfriamiento

Tipo de producto: Aire / Intercambiador de calor líquido

Anchura: 426mm

Compatible con: Varistar; Varistar CP

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor ordene por separado: Monitoreo a través de la unidad de control, paquete de control de agua, exhibición e interruptor de contacto de puerta.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRachte**