

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación, UIC60, 50 mm² concéntrico, Derecho

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBWY301RH



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Tipo de carril: UIC60

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 50 mm² Concéntrico

Diámetro exterior del conductor, nominal: 8.89mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano derecha

Solo molde: No

Molde de repuesto: PBWX5LH

Material de soldadura: PB65, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

Funda del conductor: S05F, se vende por separado

Matriz de golpeo: WD80, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE