

# Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**21102-024**



Tornillo Panhead, Pozidrive.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead, pozidrive

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Diámetro: 3mm

Longitud: 6mm

Acabado: Zinc plateado

Cantidad del paquete: 100

Tamaño de rosca: M3

Material: Acero

Tipo de producto: Tornillo

Tipo: Tornillo Panhead

Net Weight: 0.065kg

Tipo de rosca: Métrica

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.