

Panel lateral CP Varistar, 2 piezas, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1000D.

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-055



montaje de tornillo Dos paneles laterales para cerrar la altura del gabinete Varistar CP.

CARACTERÍSTICAS

Acero, 1 mm

2 panel lateral dividido sin kit de puesta a tierra

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 47U

Altura: 2200mm

Fondo: 1000mm

Cantidad del paquete: 2

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Grado de protección: IP20

Tipo: Panel lateral, tornillo fijo

Net Weight: 45.426kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.