


Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBT300SHLFSPRT



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Idéal pour les installations lourdes

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 820130

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur (L): 330mm


Largeur (W): 35mm

Hauteur (H): 90mm

Taille de trou (HS): 11 – 14mm

Charge statique: 1373N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE