

# Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable, 19 mm dia, 3–12 mm Rebord

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE


---

### CAT12BC200B



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Attache pour poutre équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat

Prend en charge les câbles courant faible

Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---


Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Diamètre (Ø): 19mm

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**