

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC, orientable, 19,1 mm dia, 3,2–12,7 mm Rebord

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT12BCB



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Attache pour poutre équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat

Prend en charge les câbles courant faible


ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé; nVent CADDY Armour

Diamètre (Ø): 19.1mm

Épaisseur de bride (FT): 3.2 – 12.7mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE