

Porte en acier Varistar CP, unie avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000 H, 600 L, IP55

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-214



Porte pleine en acier avec cadre de montage intérieur, verrouillage à 3 points et poignée à levier avec bouton-poussoir intégré.

FONCTIONS

Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 55

Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré

Charnières 180°

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 42U

Hauteur: 2000mm

Largeur: 600mm

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Conformité: CEI 61587-1

Finition: Revêtement poudré

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP55

Type: Porte en acier

Compatible avec: Varistar CP

Net Weight: 22.515kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE