

# Coffret à fixation latérale 19 po, 4U, noir, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### E19SM4U



L'équipement se monte latéralement contre le mur ; idéal pour les applications nécessitant un profil peu encombrant. Le couvercle avant facilement amovible protège l'équipement. Les emplacements des fixations de câbles Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles. Livré entièrement assemblé. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

### NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

EIA 310-D

### FONCTIONS

L'équipement se fixe latéralement contre le mur. Idéal pour les applications à profil bas

Le couvercle frontal facilement amovible protège l'équipement. Les fentes d'attache de câble Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles

Expédié entièrement assemblé

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 11023

Hauteur: 508mm

Largeur: 419mm

Profondeur: 178mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 4U

Capacité de charge: 22.7kg

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**