

WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EP1920048X75



Les cordons d'alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l'unité PDU et l'équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage afin d'empêcher tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.

FONCTIONS

Cordons d'alimentation sécurisés aux deux extrémités

La fiche IEC C14/C20 se connecte au niveau des PDU Rackpower

Le connecteur IEC avec verrouillage universel se loge en toute sécurité dans n'importe quelle entrée d'alimentation C14/C20 standard

Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour débloquer les mécanismes de verrouillage et déconnecter l'alimentation

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Câble

Famille de produits: Enlogic

Type: Câble

Compatible avec: RackPower

Longueur: 1200mm

Couleur: Noir

Hauteur: 270mm

Longueur du câble d'entrée: 1.176m

Quantité par colis: 75

Type de prise: C19/C20

Câble d'entrée amovible: Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE