

Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PDCP2078BFP



Les armoires Server vocal/de données ProLine sont idéales pour les ateliers d'usine, les entrepôts et autres sites distants qui nécessitent la filtration de l'air ambiant pour protéger l'équipement réseau.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 1 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997

EIARS-310-D

FONCTIONS

Les couvercles étanches et les filtres d'admission d'air préviennent l'entrée de contaminants

Les filtres amovibles peuvent être nettoyés pour maintenir des performances optimales

L'ensemble ventilateur et filtre fournit jusqu'à 600 CFM d'air filtré permettant de refroidir l'équipement

Les poignées avec verrouillage à trois points fournissent un accès simple, mais contrôlé ; deux clés incluses

Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.

La base mobile permet de positionner facilement l'armoire.

La base mobile comprend des roulettes, des niveleurs et une plaque d'obturation

Les niveleurs et le support anti-basculement fixent l'armoire au sol

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 15334

Hauteur (H): 2203mm

Largeur (W): 708mm

Profondeur (D): 799mm

Matériau: Acier doux

