

# Canal de montage, s'adapte à 1100mm, noir, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### PMU11B



Permet de positionner les angles de rack et autres accessoires à n'importe quelle profondeur dans le coffret. Montage sur rails d'avant en arrière dans le châssis ProLine. Comprend deux rails, un matériel de montage et quatre écrous à ressort M6 pour les accessoires de montage. Utiliser le kit matériel APSM6CN (ensemble de 20 vis, rondelles et écrous à ressort) pour le montage d'angles de rack supplémentaires ou d'autres accessoires sur les profilés de montage.

### FONCTIONS

Permet de positionner les angles de rack et autres accessoires à n'importe quelle profondeur dans le coffret

Montage sur rails d'avant en arrière dans le châssis ProLine. Comprend deux rails, un matériel de montage et quatre écrous à ressort M6 pour les accessoires de montage

Utiliser le kit matériel APSM6CN (ensemble de 20 vis, rondelles et écrous à ressort) pour le montage d'angles de rack supplémentaires ou d'autres accessoires sur les profilés de montage

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 14401

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.9mm

Convient à la profondeur de bâti: 1100mm

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**