

Armoire server PC ProLine FloTek, 2100x600x1100 mm, noir, acier, avec côtés

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSCPC21611B



Conçues pour accueillir les serveurs et gérer les câbles d'alimentation, les armoires ProLine FloTek s'appuient sur un flux d'air passif optimisé pour le refroidissement. Les armoires peuvent être placées dans des salles de données de manière aléatoire ou dans des configurations d'allée chaude/froide.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18
cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

Les portes perforées satisfont ou dépassent les exigences de ventilation des fabricants en matière d'espace ouvert et de débit d'air.

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

FONCTIONS

Les portes avant et arrière et la partie supérieure entièrement perforée permettent un mouvement d'air maximal autour de l'équipement ; conforme aux exigences d'espace ouvert du fabricant du serveur.

La porte d'entrée rigide en extrusions d'aluminium et en acier perforé formé offre un aspect très attrayant et une grande durabilité.

Les modèles sans côtés s'emboîtent rapidement pour faciliter l'installation dans les applications suspendues.

La poignée pivotante à bouton-poussoir à verrouillage à trois points sur la porte avant permet un accès facile mais contrôlé ; deux clés sont incluses

Les portes arrière sont divisées pour un accès facile et comprennent une poignée pivotante à 3 points, à profil bas et verrouillable.

Deux jeux d'angles de cadres à trous carrés de 19-po supportent l'avant et l'arrière de l'équipement.

Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.

La plaque d'obturation supérieure permet d'acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de brassage

Fond ouvert avec supports intégrés à boulonner

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 26378

Hauteur: 2161mm

Largeur: 606mm

Profondeur: 1099mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 45U

Caches latéraux inclus: Oui

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE