


# Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine

## Data Solutions



Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po (6 mm) en polycarbonate facilement modifiables pour s'adapter aux codes locaux en matière d'extinction d'incendie. Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 0,22 po.

### FONCTIONS

Châssis fabriqué en acier calibre 16

Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 22 po

Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po en polycarbonate facilement modifiables pour s'adapter aux codes locaux en matière d'extinction d'incendie (têtes d'arroseur)

Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d'accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire

Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l'allée

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PCP312	38766	143mm	1309mm	297mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Largeur d'allée
PCP312	38766	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm	1219mm

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**