

Socle mobile pour ProLine



Les bases mobiles conviennent aux cadres de largeur 600 et 800 mm. Ils s'étendent au-delà de l'avant et de l'arrière des armoires de 600 mm pour offrir une meilleure stabilité. Fournit une extension avant uniquement sur les coffrets de 800 mm. La base se fixe sur le fond du cadre et assure le montage intégral des roulettes fournies. Les surfaces avant et arrière de la base sont tapissées de caoutchouc noir de 3 mm d'épaisseur..

FONCTIONS

Les roulettes et le matériel de montage sont fournis.

Quatre roulettes non verrouillables offrent une capacité de support de charge maximale de 453,6 kg (1000 lb).

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	3.4mm
Couleur:	Noir foncé
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau
PMB89	37859	Acier doux
PMB66	37889	Acier doux
PMB86	37869	Acier doux
PMB69	37879	Acier doux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de roulettes pour déplacer l'armoire. Éviter les fissures importantes, les décalages de sol, les raccords, le gravier et toute autre obstruction. Ne jamais utiliser de roulettes lors du transport d'une armoire par camion sur route.

Pour éviter tout basculement et endommagement de l'armoire et de son contenu, déplacer lentement l'armoire sur ses roulettes sur un sol lisse et plat

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE