


PDU| Bâti de prises, USA

Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties américaines.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage horizontal ou vertical

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Câble de raccordement 2 m, avec fiche USA

Bâti de prises avec prises USA

Hauteur utile 1 U

115 V, 15 A

Conforme à la norme UL-498

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium; Polyamide
Couleur:	Gris
Type de produit:	Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Quantité par colis	Profondeur
60110-242	États-Unis	11	Oui	115V	1	44mm
60110-240	États-Unis	11	Non	115V	1	44mm
60110-241	États-Unis	15	Non	115V	1	44mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Longueur
60110-242	Anodisé	438.5mm
60110-240	Anodisé	438.5mm
60110-241	Anodisé	947.5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE