

# Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Eurorack, 900 mm

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**24562-452**



Guide telescopiche con profilo di guida per il montaggio in armadi con capacità di carico di 25 kg.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Per il montaggio di sottorack larghi da 84 CV sulla piastra da 19"

Capacità di carico: 25 kg per coppia

Il profilo di guida (1) corrisponde alla dimensione di fissaggio nell'armadio (è imbullonato al profilo da 19" dell'armadio); la guida adattatore (3) corrisponde alla profondità e alle dimensioni di fissaggio sul portasatelliti (è inserita nel profilo di guida come una guida telescopica)

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Eurorack

Profondità: 900mm

Quantità nella confezione: 2

Finitura: Anodizzato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Scivolo telescopico

Tipo: Profilo C

Net Weight: 0.74kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Nessuna protezione contro l'estrazione, nessun arresto alla massima estensione.

Le guide di rinforzo e le guide C-Rails sono state testate in conformità agli standard GAN dell'autorità russa per l'energia atomica.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**