

Serie T compatta



I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro compatto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità. Il loro design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali o esterni robusti. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione della testa per prestazioni all'aperto ottimali.

STANDARD INDUSTRIALI

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARATTERISTICHE

Ingombro ridotto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità

Modelli per ingresso di potenza a 115, 230 e 460 V CA

Gamma di temperature d'esercizio per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C.

Registrazione UL per risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie alle approvazioni degli enti (alcuni modelli sono riconosciuti UL)

Copertura in lamiera di acciaio inox o zincato verniciato per ambienti industriali e esterni robusti

Termostato meccanico affidabile sul lato del contenitore dell'unità

Unità di trasferimento aria a doppio lato condensatore per la ridondanza delle prestazioni

Il filtro a rete in alluminio riutilizzabile e pulibile protegge le bobine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento

Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato su molti modelli

Flange facili da montare per una facile installazione

Tutte le unità sono state testate funzionalmente prima della spedizione

I modelli di condizionatore d'aria per esterni standard includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione della testa, riscaldatore dell'involucro e refrigerante R134A

Bulloneria di montaggio, guarnizioni e manuale utente forniti con l'unità

L'articolo T150116G120 è destinato esclusivamente all'uso interno

SPECIFICHE

Spessore: 1.21mm

Table 1/3

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Grado di protezione	Famiglia di prodotti	Altezza
T150126G100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T150126G104	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T430816G153	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T200226G100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T430816G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T290416G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	737mm
T430626G159	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T150116G152	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T430626G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T150126G120	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 12, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T200246G401	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	616mm
T430616G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T200226G103	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T430616G102	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T150116G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Grado di protezione	Famiglia di prodotti	Altezza
T150116G120	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 12, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T290426G161	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	737mm
T200226G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T290426G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	737mm
T290416G159	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	737mm
T200216G155	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T200216G100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T531926G109	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1346mm
T501226G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1270mm
T200216G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T501226G125	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1270mm
T200246G400	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	616mm
T431026G104	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T150116G151	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T431016G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T200226G158	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T150116G100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Grado di protezione	Famiglia di prodotti	Altezza
T431016G102	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T150126G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	400mm
T430826G150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	NEMA tipo 4, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm
T200216G157	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	508mm
T430826G108	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3		NEMA tipo 4X, NEMA tipo 3R	Serie T	1092mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Tensione nominale	Controllo accesso remoto	Numero di fasi	Capacità nominale Btu/h
T150126G100	191mm	160mm	230V	N.	1	900Btu/h
T150126G104	191mm	160mm	230V	N.	1	900Btu/h
T430816G153	400mm	277mm	115V	N.	1	8100Btu/h
T200226G100	254mm	251mm	230V	N.	1	2000Btu/h
T430816G150	400mm	277mm	115V	N.	1	8100Btu/h
T290416G150	432mm	287mm	115V	N.	1	4000Btu/h
T430626G159	400mm	277mm	230V	N.	1	6600Btu/h
T150116G152	191mm	160mm	115V	N.	1	800Btu/h
T430626G150	400mm	277mm	230V	N.	1	6600Btu/h
T150126G120	191mm	160mm	230V	N.	1	900Btu/h
T200246G401	254mm	251mm	460V	N.	1	2000Btu/h
T430616G150	400mm	277mm	115V	N.	1	6303Btu/h
T200226G103	254mm	251mm	230V	N.	1	2000Btu/h
T430616G102	400mm	277mm	115V	N.	1	6303Btu/h
T150116G150	191mm	160mm	115V	N.	1	800Btu/h
T150116G120	191mm	160mm	115V	N.	1	800Btu/h
T290426G161	432mm	287mm	230V	N.	1	4000Btu/h
T200226G150	254mm	251mm	230V	N.	1	2000Btu/h
T290426G150	432mm	287mm	230V	N.	1	4000Btu/h
T290416G159	432mm	287mm	115V	N.	1	4000Btu/h

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Tensione nominale	Controllo accessoremoto	Numero di fasi	Capacità nominale Btu/h
T200216G155	254mm	251mm	115V	N.	1	2000Btu/h
T200216G100	254mm	251mm	115V	N.	1	2000Btu/h
T531926G109	533mm	330mm	230V	N.	1	20400Btu/h
T501226G150	483mm	281mm	230V	N.	1	12407Btu/h
T200216G150	254mm	251mm	115V	N.	1	2000Btu/h
T501226G125	483mm	281mm	230V	N.	1	12407Btu/h
T200246G400	254mm	251mm	460V	N.	1	2000Btu/h
T431026G104	400mm	277mm	230V	N.	1	10200Btu/h
T150116G151	191mm	160mm	115V	N.	1	800Btu/h
T431016G150	400mm	277mm	115V	N.	1	11000Btu/h
T200226G158	254mm	251mm	230V	N.	1	2000Btu/h
T150116G100	191mm	160mm	115V	N.	1	800Btu/h
T431016G102	400mm	277mm	115V	N.	1	11000Btu/h
T150126G150	191mm	160mm	230V	N.	1	900Btu/h
T430826G150	400mm	277mm	230V	N.	1	8200Btu/h
T200216G157	254mm	251mm	115V	N.	1	2000Btu/h
T430826G108	400mm	277mm	230V	N.	1	8200Btu/h

Table 3/3

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt	Temperatura di esercizio	Codice colore
T150126G100	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G104	264W	-40 to 55°C	
T430816G153	2374W	-40 to 55°C	
T200226G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430816G150	2374W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430626G159	1934W	-40 to 55°C	
T150116G152	235W	-40 to 55°C	
T430626G150	1934W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G120	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200246G401	586W	-40 to 55°C	
T430616G150	1846W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G103	586W	-40 to 55°C	
T430616G102	1846W	-40 to 55°C	
T150116G150	235W	-40 to 55°C	RAL 7035

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt	Temperatura di esercizio	Codice colore
T150116G120	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G161	1172W	-40 to 55°C	
T200226G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G159	1172W	-40 to 55°C	
T200216G155	586W	-40 to 55°C	
T200216G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T531926G109	5978W	-40 to 55°C	
T501226G150	3636W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T501226G125	3636W	-40 to 55°C	
T200246G400	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T431026G104	2989W	-40 to 55°C	
T150116G151	235W	-40 to 55°C	
T431016G150	3224W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G158	586W	-40 to 55°C	
T150116G100	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T431016G102	3224W	-40 to 55°C	
T150126G150	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430826G150	2403W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G157	586W	-40 to 55°C	
T430826G108	2403W	-40 to 55°C	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Fare riferimento alla scheda tecnica per le specifiche complete del prodotto, le curve delle prestazioni e i disegni dettagliati

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE