

Varistar CP-serverkast, RAL 7021, naast elkaar, 42 u, 2000H, 800 W, 1200D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

10630-024



Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.

KENMERKEN

Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast

Statisch draagvermogen tot 1600 kg, dynamisch 1000 kg

Beschermingsklasse IP 20

Installatie van verschillende IT-apparatuur mogelijk

Geïntegreerde lichtpanelen voor koeling van voor naar achter

Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2000mm

Materiaal bekleding: Staal

Breedte: 800mm

Kleur bekleding: Zwartgrijs

Diepte: 1200mm

Type: Naast elkaar

Hoeveelheid in verpakking: 1

Dynamische belasting: 1000kgf

Kleurcode bekleding: RAL 7021

Afwerking: Gepoedercoat

Framemateriaal: Staal

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Rek

Statische belasting: 1600kg

Net Weight: 122.5kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE