



# Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7035

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**20110-055**



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijffoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijffoppervlak

## PRODUCTKENMERKEN

---

Rekhoogte: 2U

Afwerking: Gepoedercoat

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Type: Lade

Materiaal: Staal

Producttype: Behuizing/reklade

Statische belasting: 15kg

Werkt met: 19 inch behuizingen

Net Weight: 8.66kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**