

Varistar verstelbare voeten

Data Solutions



Verstelbare voetjes of voel-nivelleraars passen in de bodem van een rek. Het draagt bij aan de stabiliteit van het rek op ongelijke oppervlakken en voor het leggen van kabels.

KENMERKEN

Statisch draagvermogen 1600 kg

Wordt op het frame gemonteerd

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking	Producttype	Werkt met
24630-016	Polyamide	4	Voet	Behuizing, Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt in combinatie met basis/steun.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE