

Varistar justerbare føtter

Data Solutions



Justerbare føtter eller feelvelers passer inn i bunnen av et stativ. Det bidrar til å opprettholde rackstabilitet på ujevne overflater og for trådhyller.

FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 1600 kg.

Monteres på rammen

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Antall pakker	Produkttype	Fungerer med
24630-016	Polyamid	4	Fot	Skap, Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet i forbindelse med sokkel/sokkel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE