


Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 4 sztuk

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20118-874

Szyna DIN jest standardową metalową szyną szeroko stosowaną do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz regałów wyposażenia.



FUNKCJE

Długości cięcia wstępnego i z perforacją

Stal z wykończeniem galwanizowanym elektrolitycznie

Zgodność z: Normy EN 60715

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wysokość: 35mm

Długość: 275mm

Wykończenie: Powłoka cynkowana

Liczba opakowań: 4

Głębokość: 15mm

Typ produktu: Szyna DIN

Szerokość: 275mm

Net Weight: 0.681kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.