


Rama szafki Varistar CP, 38 U, 1800H, 600W, 1000D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20630-094



Spawana rama Varistar CP jest dostępna dla wymagań obciążenia statycznego i może być zintegrowana z 19", ETSI lub płytą montażową. Dodatkowo, kółka mogą być dodawane do ramy w razie potrzeby.

Jeśli jednak potrzebujesz kółka do swojej aplikacji, możesz rozważyć mobilną ramę, która już zawiera kółka.

FUNKCJE

Spawane, lakierowane proszkowo, czarne szare, RAL 7021

St, 1.5 mm, ocynkowany, z centralnym punktem masy/uziemienia

Nośność statyczna maks. 1600 kg.

Regulowane nóżki należy zamówić oddzielnie

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 38U

Wysokość: 1800mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 1000mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/rama stojąca

Obciążenie statyczne: 1600kg

Typ: Standard

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 40.075kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kółko można dodać do ramy. Jeśli będziesz potrzebował kółka do swojej aplikacji, możesz zamówić mobilną ramę, która zawiera kółka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE