

Wspornik montażowy 19"

Łatwy montaż systemu przyłączeniowego dla sieci, które są niezawodnym, gazoszczelnym połączeniem między stykiem a przewodem.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wysokość montażu 1U.

Do montażu kanałów kablowych i szyn systemowych (Z.w.LSA+ lub Infra+)

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wspornik

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
30118-802	70mm	1	Powłoka proszkowa	Wspornik montażowy	Szyny prowadzące LSA+
30118-803	170mm	1	Powłoka proszkowa	Wspornik montażowy	Szyny prowadzące LSA+

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE