



Opis: Filtr wylotowy do stosowania przy naturalnej wentylacji lub z wentylatorami filtrującymi EF w przypadku wentylacji wymuszonej. Montowane na zatrzaski filtry wydechowe nVent HOFFMAN skracają czas montażu. Otwierana osłona frontowa ułatwia wymianę filtra.

Materiał: Pokrywa przednia filtra wykonana metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnąca UL94VO

Zakres temperatur: Od -40 °C do +55 °C.

Zabezpieczenie: IP 54 | TYP 12.

Wykończenie: RAL 7035.

Zatwierdzenia: CE, EAC, cRUus_UL uznane.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden filtr wylotowy.

Mata filtracyjna (EN779)	Wydajność filtrowania (%)	Wycięcie (mm)	D	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5