



Descripción: Rejilla con filtro para ventilación natural o forzada en combinación con ventilador rejilla con filtro EF. Las rejillas con filtros de nVent HOFFMAN ahorra tiempo de montaje gracias a su instalación a presión sin tornillos. La tapa frontal se abre fácil y rápidamente para la sustitución del filtro.

Material: Cubierta frontal fabricada en termoplástico inyectado en molde, autoextinguible, UL94VO.

Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.

Protección: IP 54 | TYPE 12.

Acabado: RAL 7035.

Certificaciones: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Cantidad por embalaje: 1 rejilla con filtro.

Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Corte (mm)	P	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5