

Modulära systemramar för eldistribution, MSMSFSF



The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSFSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

DESIGN

Beskrivning: Två enkla vertikala profiler, som kan användas både för frontpaneler och montering av komponenter. En kostnadseffektiv lösning för panelbyggare som minskar monteringsstiden, vilket också möjliggör montering utanför skåpet. Användbar höjd - 150 mm.

Material: 2 mm stål.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 kit.

The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålblåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial
MSMSF2206	2504878	2200mm	600mm	Stålblåt
MSMSF2006	2504876	2000mm	600mm	Stålblåt
MSMSF2008	2504877	2000mm	800mm	Stålblåt
MSMSF1808	2504875	1800mm	800mm	Stålblåt
MSMSF1806	2504874	1800mm	600mm	Stålblåt
MSMSF2208	2504879	2200mm	800mm	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE